

MAKE LIFE SECURE AND QUALITY







DEXA 材质识别

应用 X 射线多能量层析技术,区分被测品与异物的材质差异,有效提高检测精度,可检测低密度残骨、细微金属、薄片玻璃、pvc 塑料片等异物。



智能算法

太易自主研发的 AI 智能算法,可以模拟人工分析图像,检测难以量化特征、无规律的缺陷,对于形状不规则、成分不均匀的复杂物料检测有更好的表现。




高级别卫生设计

采用斜面设计,无卫生死角、无水珠凝结。产品通道防护等级IP66,有效防水防尘,配合斜面设计,可轻松清洗设备,助力改善车间环境。




灵活的解决方案

可根据客户的需求定制灵活解决 方案,可根据不同的物料,选择 专属的智能检测模式。剔除装置 多样,可选择翻板、推杆等不同 的剔除方式。



> 实际案例 PRACTICAL CASE




单能X光机鸡肉中残骨 成像不清晰



双能残骨X光机残骨 成像清晰可见



单能X光机鸡肉中 残骨成像不清晰



双能残骨X光机鸡肉中 残骨成像清晰可见

> 详细说明 DETAILED DESCRIPTION

残骨检测TXR-CB系列		
型号		TXR-CB2-4016
X射线源		350W
X射线探测器		双能高清0.4
通过宽度(mm)		400
通过高度(mm)		160
传送带速度(m/min)		10-60m/min
检测 灵敏度	SUS304球(φ)	0.3mm
	SUS304线	0.2×2mm
	Glass球(φ)	0.8mm
	Ceramic球 (φ)	0.8mm
外形尺寸 (mm)		1950×1250×2000
最大承重(KG)		15kg
电源		AC220V, 2KvA, 50/60Hz
重量(KG)		I
被测品形态		肉类制品
安全性		≤1µSv/h以下,通过安全防护装置防止X射线泄露
可选配置		
剔除方式		多种剔除方式可选
报警方式		声光报警
传送带材料		食品级PU
显示方式		触摸屏
操作方式		触摸输入
防护等级		产品通道IP66
所含接口		LAN port , USB port
显示语言		中文、英文等多语言可选

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准,详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸,特殊机型及定制产品请以实际为准。

上海太易检测技术有限公司

TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地址:上海市闵行区虹梅南路3509弄118号

售前咨询热线:400-820-6979

售后服务热线:400-821-8709









日一扫 进官网 扫一扫 关注微信 加 **太易小助手**为好友 科音扫一扫 关注太